

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, capacité 43 l, en polypropylène en bleu, Parois ajourés, fond ajourés, Couvercle à charnière en 2 parties

Numéro d'article: 880312



## Bac gerbable norme Europe avec couvercle rabattable à charnières

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm
- capacité 43 l
- force 35 kg
- capacité de gerbage 300 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois ajourés, fond ajourés
- Fond avec renfort grâce à des nervures de renfort doubles
- Couvercle à charnière en 2 parties
- transport facile grâce à poignées ouvertes
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments


## Détails techniques

type de récipient bacs gerbables

soubassement ajourés

|                      |               |                                  |                                    |
|----------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
| norme européenne     | oui           | fond renforcé par                | nervures de renfort doubles        |
| capacité             | 43 l          | charge                           | 35 kg                              |
| hauteur              | 220 mm        | capacité de gerbage              | 300 kg                             |
| longueur             | 600 mm        | couvercle                        | oui                                |
| largeur              | 400 mm        | type de couvercle                | Couvercle à charnière en 2 parties |
| matériau             | polypropylène | convient pour aliments           | oui                                |
| recyclable           | oui           | considération comme matière dang | non                                |
| gerbable             | oui           | dispositif de support            | poignées ouvertes                  |
| emboîtable           | non           | couleur                          | bleu                               |
| pliable              | non           | Poids                            | 2,82 kg                            |
| structure de cloison | ajourés       |                                  |                                    |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 863801 |  | plombs, pour bac gerbable norme Europe  |
| 863812 |  | plateau roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en bleu |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique  |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |