

## Broszura informacyjna

# 33 01 160

- Szczęki o szerokości 9 mm, zwężające się do 1,5 mm
- Powierzchnie chwytające gładkie
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

## Szczypce chwytające typu "kaczy dziób"



Ogólna	
Nr art.	33 01 160
EAN	4003773016663
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	103 g
Wymiary	160 x 53 x 12 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	7,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	9,0 mm
Długość szczęki (L3)	55,0 mm
Szerokość główki (W3)	15,0 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*