

onderwagen voor kratten

draagvermogen 300 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 400 mm,
laadhoogte 140 mm, platform
gesloten, platform van gladde plaat,
met afrolrand, constructie van staal,
2 zwenk- en 2 bokwielen, met
elastiek-banden



Artikelnummer: 146189

Rolplateau

Draagvermogen 300 kg

onderwagen voor kratten

- geschikt voor zware goederen in norm-bakken
- draagvermogen 300 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm
- laadhoogte 140 mm
- lengte x breedte 650 x 410 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform gesloten
- platform van gladde plaat, met afrolrand
- constructie van staal
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 100 mm
- met elastiek-banden
- wielnaaf met kogellager

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal onderstel	staal
type roller	onderwagen voor kratten	stapelbaar	ja
draagvermogen	300 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

euronorm	ja	banden	elastiek
geschikt voor (product/materiaal	zware goederen	wiellager	kogellager
laadhoogte	140 mm	wiel-ø	100 mm
lengte laadvlak	600 mm	hoogte	150 mm
breedte laadvlak	400 mm	lengte	650 mm
platform	gesloten	breedte	410 mm
materiaal platform	gladde plaat	gewicht	7 kg
platform uitrusting	afrolrand		