

Lakape Euronorm-Stapelbehälter Favorit

Höhe x Länge x Breite 145 x 600 x 400 mm, Inhalt 26 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen

VE 2 Stück

Artikelnummer: 204141



Lakape Euronorm-Stapelbehälter Favorit












Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 145 x 600 x 400 mm
- Inhalt 26 l
- Traglast 45 kg
- Auflast 600 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grau
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahngeeignet
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie


Technische Details



| | | | |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Behältertyp | Stapelbehälter | Bodenkonstruktion | geschlossen |
| Euronorm | ja | Traglast | 45 kg |
| Inhalt | 26 l | Auflast | 600 kg |
| Höhe | 145 mm | Deckel | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Länge | 600 mm | Lebensmittelgeeignet | ja |
| Breite | 400 mm | Gefahrstoffeignung | verschiedene Stoffe, bitte anfragen |
| Material | Polypropylen | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +80 °C |
| stapelbar | ja | rollenbahnggeeignet | ja |
| nestbar | nein | Farbe | grau |
| faltbar | nein | Garantie | 5 Jahre |
| Wandkonstruktion | geschlossen | Gewicht | 2,6 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 101593 |  | Koffergriff, für Stapelbehälter, in schwarz |
| 101596 |  | Etikettentasche für Stapelbehälter |
| 102371 |  | Einsatzkasten, für Stapelbehälter 26 l, Höhe x Länge x Breite 122 x 94 x 73 mm, aus Polypropylen in gelb |
| 508902 |  | Verschlussdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in schwarz |
| 508908 |  | Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in schwarz |
| 509425 |  | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 120 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit |
| 509428 |  | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 120 x 1150 mm, Stärke 10 mm, aus Polypropylen in anthrazit |
| 530307 | | Etikettenklammer für Euronorm-Stapelbehälter, aus Metall |
| 531616 |  | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 40 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit |
| 531617 |  | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 60 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit |
| 789403 |  | Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung |
| 992484 |  | Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202875 |  | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|--|
| 229873 |  | Barcode-Scanner - Handgerät, mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfeldbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |