

RAU

Rollcontainer für Werkbank adlatus 600

Höhe x Breite x Tiefe 565 x 580 x 650 mm, Traglast 450 kg, 3 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



RAU.



Artikelnummer: 222161

RAU Rollcontainer adlatus 600

als praktische Erweiterung der Arbeitsfläche






Rollcontainer für Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 565 x 580 x 650 mm
- Traglast 450 kg
- mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x60 mm/1x120 mm/1x180 mm
- Schubladen Breite x Tiefe 490 x 560 mm
- Schubladen rollengelagert mit Selbsteinlauf, Auszug 90 %
- Traglast je Schublade 100 kg
- Griffleiste mit Beschriftungsfeld
- verschließbar mit Zentralverschluss
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Schließsystem	Zentralverschluss
Tischtyp	Zubehör	Unterbauten Ausstattung	Bügelgriff, Abrollrand, Antirutschmatte
für Tischtyp	Werkbank	Traglast	450 kg
Höhe	565 mm	Material Korpus	Stahl
Breite	580 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	650 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schubladen Anzahl	3 Stück	Material Front	Stahl
Schubladen Anzahl x Höhe	1x60 mm/1x120 mm/1x180 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schubladenbreite	490 mm	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Schubladentiefe	560 mm	fahrbar	ja
Schubladentraglast	100 kg	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Auszugsführung Schublade	rollengelagert mit Selbsteinlauf	Garantie	5 Jahre
Auszug Schublade	90 %	Anlieferung	fertig montiert
Griff	Griffleiste mit Beschriftungsfeld	Gewicht	61 kg
Beschriftungsfeld	Beschriftungsstreifen		

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm