



LINDHAUS[®]
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



LB3 L-ion Digital Pro





LB3+M29

LB3 L-ion Digital Pro

Multifunktion Hartbodensauger/
Bürstsauger

STÄRKEN

- Ideal für gemischte Bereiche: Teppichboden/
Hartboden
- Leicht, geräuscharm und sehr handlich
- Patentierte Universalbürste für Böden und
Teppiche
- Rotafil Digitalmotor
- 3 Geschwindigkeiten
- Lithium Ionen Batterie 36V-6Ah
- Zubehör an Bord
- Schnelle Loslösung für den Übergang
Hartbodensauger/Bürstsauger
- Integrierte Trockenreinigungsfunktion



LB3+M30



LB3+M38

Ideal für jedes Umfeld!





BATTERIEBETRIEBENER HARTBODENSAUGER

Das Ausbleiben des Kabels erlaubt Ihnen, sich frei zu bewegen, ohne jemals zurückgehen zu müssen, und dies ermöglicht Ihnen, Ihre Produktivität zu verdoppeln. Leistungsstark, geräuscharm und super handlich, wird er serienmäßig mit der bewährten patentierten Universalbürste Lindhaus M29R ausgestattet. Die Absaugung ist bei 360° perfekt und die in der Mitte angebrachten Borsten sind selbstreinigend. Für empfindliche Böden gibt es auch eine Basis mit natürlichem Filz (optional), die auf der Bürste selbst angebracht werden kann. In senkrechter Position hakt die Maschine ein und steht, was die Benützung und den Transport noch angenehmer macht.



ROTAFIL DIGITALMOTOR

Dieser neue bürstenlose Digitalmotor ist das Resultat einer langen Entwicklungsarbeit, die mit der Entwicklung der elektronischen Verwaltung einherging. Das Ergebnis in Bezug auf Größe, Gewicht (nur 450 g), Leistung und Geräuschentwicklung ist im Vergleich zu den derzeit besten bürstenlosen Motoren auf dem Markt wirklich außergewöhnlich. Bei gleicher Leistung konnten wir den Verbrauch um etwa 50% reduzieren, verglichen mit dem hervorragenden Rotafil-Bürstenmotor. Dadurch kann die Maschine 60 Minuten lang im Dauerbetrieb arbeiten. Wir haben auch die "Turbo" Funktion für jede Geschwindigkeit entwickelt, um bei Bedarf, 40 Sekunden Supersaugung zur Verfügung zu haben.



EIN BÜRSTSAUGER FÜR JEDEN BEDARF

Dank der schnellen Loslösung ist der Übergang vom Hartbodensauger zum zweimotorigen professionellen Bürstsauger in wenigen Sekunden gewährleistet. Die beiden Elektrobürsten M30e - M38e sind ebenfalls 36V. Sie sind mit 4 Rädern, Höhenverstellung und elektronischer Überlastungskontrolle ausgestattet, um sich perfekt jeder Art von Teppich und Teppichboden anpassen zu können. Dank der Walze mit konvergierenden Borsten in der Mitte, die sich mit 4000 Umdrehungen/Minute dreht und der leistungsstarken Saugkraft, kann LB3 Digital Pro Staub und Schmutz in der Tiefe entfernen und absaugen, um in einer gesünderen und saubereren Umgebung zu leben.

GRÜNDLICHE MATRATZENREINIGUNG

LB3 Digital Pro verfügt über ein Matratzen-Kitt (optional). Es handelt sich um eine Bürstenrolle mit weichen Borsten und einer grauen Rollenabdeckung, die an der M30e Elektrobürste angebracht werden. Dank den 4000 Umdrehungen/Minute der Bürstenrolle entsteht eine Vibration auf der Matratze, die zusammen mit dem Bürsten und der leistungsstarken Absaugung eine gründliche und effiziente Reinigung gewährleisten. Wichtige 5 Sterne Hotelketten haben diese Maschine für "Clean Rooms" (aseptische Zimmer für Allergiker) zertifiziert.



TROCKENREINIGUNG

Sofort und ohne Werkzeug wird der DCS-Konverter installiert, um M30e in einen Trockenteppichreiniger zu verwandeln. Die Hygienisierung der Matratzen erfolgt auf die gleiche Weise, jedoch unter Anwendung der weichen Rolle und der spezifischen Rollenabdeckung. Für die Pflege von Textiloberflächen stehen ökologische Lindhaus Reinigungsmittel zur Verfügung.



EXKLUSIVES ZUBEHÖR


LB3 Digital Pro bietet zahlreiche exklusive Zubehörteile an Bord: 1:4 dehnbarer Schlauch mit drehbarer Hülse und Griff, Teleskopfügendüse und Drehbürste. Viele weitere optionale Zubehörteile sind erhältlich: ABS-Teleskoprohr, Borstendüse, Pinsel für Teleskopfügendüse, 2,3 Meter Schlauch und viele andere.



REINE FILTERUNGSEFFIZIENZ

Das 4-stufige Filtersystem mit Standard Hepa Filter macht den LB3 Digital Pro perfekt für Bereiche im Gesundheitswesen, in Hotels, Restaurants, Büros usw. Die vom unabhängigen SLG-Labor (Deutschland) an den Lindhaus-Maschinen durchgeführten Filterleistungstests belegen das Ergebnis ihrer hochwertigen Bautechnologie.

■ TEST MIT HEPA H11 FILTER (99,96%)



TECHNISCHE DATEN

LB3 Digital Pro

Arbeitsbreite - Saugbreite (mm)	290	
Arbeitsleistung (m ² /h)	460	
Filterbeutel Fassungsvermögen (3-lagiger Mikrofaserbeutel - l.)	3	
Kompletter Zubehörsatz inklusiv	Standard	
Spannung (V)	36 DC	
Totale Leistung/Rotafil Hocheffizienz-Saugmotor (W)	340	
Saugkraft Min. Mit. Max Leistung (mm/H ₂ O)	1300-1540-1560	
Luftleistung Min. Mit. Max Leistung (l./Sec.)	29 - 34 - 40	
HEPA Filter H11 (standard)	99,96% bei 0,3 µ	
HEPA Filter H13 (optional)	99,97% bei 0,3 µ	
Ladegerät	41V DC - 4A	
Arbeitszeit Min. Mit. Max Leistung (Min.)	60 - 50 - 40	
Ladezeit der Batterie (Min.)	90	
Batterieprüfung mit Ladezustandsanzeige	Standard	
Elektronische Überlastungskontrolle	Standard	
Voller Beutel/Temperatur	Autom. Abschaltung	
Geräuschpegel Min. Mit. Max. Leistung - db(A)	62 - 63 - 65	
Totalgewicht (Kg)	5,0 (mit Batt.)	
Dimensionen BxTxH (mm)	290 x 180 x 1230	
Elektrobürste (optional)	M30e 36V	M38e 36V
Motorleistung (W)	120	120
Saugbreite/Bürstbreite (mm)	300/270	380/350
Rotationsgeschwindigkeit der Bürstrolle (RPM)	4000	4000
Geschützter Zahnriemen	Standard	Standard
Elektronische Überlastungs- und Geschwindigkeitskontrolle	Standard	Standard
Gewicht (kg)	2,4	2,6

ZERTIFIZIERUNGEN:  

HEADQUARTERS - LINDHAUS SRL

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 0498700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA

Minneapolis • Minnesota USA
info@lindhaus.com • www.lindhaus.com

HÄNDLERSTEMPEL