



Pushing Performance
Since 1945

Han shielded module basic, male



Artikelnummer	09 14 027 3021
Beschreibung	Han shielded module basic, male
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140273021

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® Shielded Modul basic
Modulgröße	Einzelmodul
Modulbeschreibung	mit 180° Schirmelement

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	27
weitere Kontakte	+ Schirmung
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,09 ... 0,52 mm²
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	32 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	0,01 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140184985
ETIM	EC000438
eCI@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)