

Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps en thermoplastique polyamide.
Réflecteur en plastique.

Finition :

Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Joint plat sans amiante.
Réflecteur blanc.


Sur demande :

Joint : caoutchouc (NBR).

Indication de dessin :

- 1) Joint plat
- 2) Repère de contrôle
- 3) Réflecteur

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	L	L1	SW	Couple de serrage max Nm
K0445.222038	B	22	G3/8	12	6,5	12	18	7
K0445.228012	B	28	G1/2	16	8	12	24	15
K0445.235034	B	36	G3/4	21	8,5	13,5	30	20
K0445.243100	B	42	G1	30	9	16	36	25
K0445.251114	B	51	G1 1/4	32	10	17	42	-
K0445.258112	B	58	G1 1/2	39	10	21	50	-
K0445.274200	B	74	G2	48	12	20	64	-
K0445.2221615	B	22	M16X1,5	12	6,5	12,5	18	7
K0445.2251815	B	25,5	M18X1,5	14	6	12,5	21	10
K0445.2282015	B	28	M20X1,5	16	7,5	12	24	15

Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur**Aperçu des articles**

Référence	Forme	D	D1	D2	L	L1	SW	Couple de serrage max Nm
K0445.2282215	B	28	M22X1,5	16	7,5	12,5	24	15
K0445.2362615	B	36	M26X1,5	21	8,5	13,5	30	20
K0445.2362715	B	36	M27X1,5	21	8,5	13,5	30	20
K0445.2514015	B	51	M40X1,5	32	10	17	42	-