

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

Ausführung:


warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.

Hinweis:


Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.

Auf Anfrage:

Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Nutbreite	Profil	L	I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³	Profilfläche cm ²	F1 max. kN	Gewicht ca. kg/m
10048-081640X1000	8	16x40	1000	1,06	6,75	1,25	3,37	4,15	5	1,12
10048-081640X2000	8	16x40	2000	1,06	6,75	1,25	3,37	4,15	5	1,11
10048-081640X3000	8	16x40	3000	1,06	6,75	1,25	3,37	4,15	5	1,11
10048-081640X4000	8	16x40	4000	1,06	6,75	1,25	3,37	4,15	5	1,11
10048-081640X5000	8	16x40	5000	1,06	6,75	1,25	3,37	4,15	5	1,11
10048-081640X6000	8	16x40	6000	1,06	6,75	1,25	3,37	4,15	5	1,11

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird Ihre Wunschlänge nicht angezeigt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf. Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm. Bestellen Sie jetzt hier.