



AUSTRITTSFILTER AUSSCHNITT 177X177 MM RAL 7035 SCHUTZART IP 54 GUETEKLASSE 3

Abbildung ähnlich

| Ausführung | | |
|---|----|--------------------------------|
| Produkt-Markename | | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | | Austrittsfilter |
| Art der Lüftung | | Entlüftung |
| Ausführung des Lüfters / Einschublüfter | | Nein |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | | Nein |
| Allgemeine technische Daten | | |
| Ausschnittbreite | mm | 177 |
| Ausschnitthöhe | mm | 177 |
| Betriebstemperatur / minimal | °C | -20 |
| Schutzart und Schutzklasse | | |
| Schutzart IP | | IP54 |
| Erscheinungsbild | | |
| Farbe | | RAL 7035 |
| Produktetails | | |
| Produktbestandteil / Lüfter | | Nein |
| Mechanischer Aufbau | | |
| Höhe | mm | 204 |
| Breite | mm | 204 |
| Tiefe | mm | 32 |
| Einbauort | | Schaltschrankseitenwände, -tür |
| Befestigungsart | | Schnappbefestigung |
| Befestigungsart | | |

- 19-Zoll Einbau
- Wand-Montage

Nein

Ja

Material

Kunststoff

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

V

V

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/8MR64005GV30>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR64005GV30/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR64005GV30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

letzte Änderung:

11.03.2015