

Kärcher flexible haute pression pour dérouleur de tuyau

KÄRCHER

longueur de tuyau 15 m,
raccordement embout mâle/AVS

Numéro d'article: 119838



flexible haute pression pour dérouleur de tuyau

- longueur de tuyau 15 m
- température max. 155 °C
- pression max. 250 bar
- raccordement embout mâle/AVS
- hauteur x longueur x largeur 120 x 280 x 280 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	embout mâle/AVS
pour appareil de nettoyage	dérouleur de tuyau	hauteur	120 mm
pression	250 bar	longueur	280 mm
longueur de tuyau	15 m	largeur	280 mm
antistatique	non	Poids	2,525 kg
température maxi	155 °C		

