

Product data sheet

Art nr.: 12595 Platformwagen



Transportmiddelen



Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Platform van watervast multiplex voorzien van antislip. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1200
Laadvlak lengte (mm)	1600
Laadvlak breedte (mm)	800
Laadvlakhoogte (mm)	283
Totale lengte (mm)	1676
Totale breedte (mm)	800
Totale hoogte (mm)	283
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	200 x 50
Gewicht (kg)	56
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976125954