


Artikelnummer: 137825

Kurzbeschreibung: Saugmatte CLASSIC PLUS heavy, universal, Größe B 1600 x H 30000 mm, Kapazität 187 l

Langbeschreibung: Saugmatten CLASSIC PLUS heavy, universell verwendbar, dreilagig, diverse Varianten: Die graufarbigen, besonders abrieb- und reißfesten Saugmatten CLASSIC PLUS heavy universal sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen Kühl-, Lösungs- und Schmiermittel, Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate, Mineralöle, Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Emulsionen, Öle, Farben und schwachen Chemikalien. Optimal für den Einsatz am Arbeitsplatz und in der Industrie sowie für den Bodenschutz in allgemeinen Verkehrszonen. Die Saugmatten sind mit einer dreilagigen Struktur mit extra verstärkter Oberfläche sowie einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite ausgestattet. Darüber hinaus sind sie problemlos begehbare und befahrbar. Bei uns erhalten Sie die Saugmatten CLASSIC heavy universal in unterschiedlichen Stückzahlen und Maßen sowie unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten. Weitere Details: Universell verwendbar Dreilagige Struktur mit extra verstärkter Oberfläche sowie dichter und rutschfester Folie auf der Unterseite Ideal für den Bodenschutz in allgemeinen Verkehrszonen Besonders abrieb- und reißfest Begehbare und befahrbar Farbe: grau In verschiedenen Varianten: 1 Karton mit 2 Saugmatten, 1 Matte jeweils in den Maßen B 400 x L 300 mm und einem Gesamtaufnahmevermögen von 94 l 1 Karton mit 1 Saugmatte in den Maßen B 800 x L 300 mm und einem Gesamtaufnahmevermögen von 94 l 1 Karton mit 1 Saugmatte in den Maßen B 1200 x L 30000 mm und einem Gesamtaufnahmevermögen von 94 l 1 Karton mit 1 Saugmatte in den Maßen B 1600 x L 30000 mm und einem Gesamtaufnahmevermögen von 187 l



EAN/GTIN: 4260589111016