

 **BETRIEBSANLEITUNG**

**SW-23**



BEDIENUNG TEILEREINIGER	BEDIENUNG BREMSENREINIGER
<p>1. Der Pumpenschalter ist mit einer Zehn-Minuten-Zeitschaltuhr verbunden. Durch Drehen des Schalters auf „ON“ (nach oben) wird der Flüssigkeitsstrom für zehn Minuten in Gang gesetzt. Um ihn für weitere zehn Minuten zu starten, drehen Sie den Schalter auf „OFF“ und dann erneut auf "ON".</p> <p>2. Verstellen Sie das Ventil am Düsensockel, um den Flüssigkeitsstrom durch die Düse zu regulieren. Das Ventil am Sockel des Bürstenschlauchs reguliert den Flüssigkeitsstrom durch die Bürste. Beide Auslässe können unabhängig voneinander oder gemeinsam bedient werden.</p>	<p>1. Ziehen Sie den Netzstecker des SmartWasher® aus der Steckdose, rollen Sie das Stromkabel auf und befestigen Sie es mit dem Riemen am Griff.</p> <p>2. Rollen Sie den SmartWasher® zum Fahrzeug und positionieren Sie ihn unter der Bremse, die gereinigt werden soll.</p> <p>3. Stecken Sie das Netzkabel ein, und beginnen Sie mit der Reinigung.</p> <p>4. Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie das Netzkabel wieder aus der Steckdose, und befestigen Sie es mit dem Riemen am Griff. Rollen Sie den SmartWasher® an seinen ursprünglichen Platz zurück, und stecken Sie das Netzkabel wieder in die gewohnte Steckdose ein.</p>



## BETRIEBSANLEITUNG


### 7. Installation und Einrichtung

#### 7.1. Mechanische Installation und Einrichtung

##### 7.1.1. Modell SW-23


1. Nehmen Sie die OzzyMat® aus der Verpackung, falten Sie sie auseinander, und legen Sie sie auf den Mattenauflegerost, der sich unten im Spülbecken befindet. Achten Sie dabei darauf, dass die weiße Seite der OzzyMat® nach oben zeigt.
2. Platzieren Sie den Zwischenboden in der vorgesehenen Position im Spülbecken.
3. Bringen Sie die flexible Düse in die gewünschte Form, und vergewissern Sie sich, dass sich die Teilebürste im Spülbecken befindet.
4. **SCHLIEßEN SIE DAS GERÄT NICHT AN, BEVOR SIE ES MIT OZZY JUICE® BEFÜLLT HABEN!**
5. Befüllen Sie den SmartWasher vor der Inbetriebnahme vorsichtig mit  $\pm 60$  Liter Ozzyjuice®, indem Sie die Lösung langsam direkt in das Spülbecken gießen.
6. Schließen Sie das Gerät an eine 220-VAC-Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter an.
7. Der SmartWasher® benötigt etwa vier Stunden, um die gewählte optimale Betriebstemperatur von  $40\text{ °C} (\pm 1\text{ °C})$  oder  $46\text{ °C} (\pm 1\text{ °C})$  zu erreichen. Diese Temperatur wird aufrechterhalten, solange der SmartWasher® an die Stromversorgung angeschlossen und mit Ozzyjuice® gefüllt ist. Wenn die Leuchte „Add Fluid“ („Flüssigkeit hinzufügen“) aufleuchtet, schaltet sich die Heizung automatisch ab.

#### AUFBAU TEILEREINIGER SW-23




 **BETRIEBSANLEITUNG**

**SCHEMA BECKEN SW-23**



 **BETRIEBSANLEITUNG**

**SCHEMA UNTERBAU SW-23**



Ergänzungsteile für Modell SW-23:	32993-CF Sicherung Heizelement, 6,3 A	33072 Schottverschraubung
	32993-CH Sicherung Pumpe, I A	