

## Produktinformation

# 13 42 165

## Abmantelungszange



- Multifunktional – Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange
- Zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel)
- Erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
- Leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
- Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>
- Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
- Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
- 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet




### Allgemein

Artikel-Nr.	13 42 165
EAN	4003773079675
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	176 g
Abmessungen	165 x 57 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden


### Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Abmantelungswerte (Durchmesser)	8 – 13 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Schneiden von Kabeln bis Ø 13 mm



Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>



Schneiden beim Einkürzen von Einzelleitern