

Productinformatie

95 12 500

Kabelschaar



- Korte bouwvorm, slechts 500 mm lang
- Gering gewicht, hoge overbrenging
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Niet geschikt voor staaldraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knijpt keurig glad af zonder te vervormen
- Geringe krachtinspanning door gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Instelbaar schroefscharnier
- Snijkop: vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard
- Benen: aluminium buis, zeer bestendig

Algemeen

Artikel-nr.	95 12 500
EAN	4003773069966
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	1.090 g
Afmetingen	500 x 160 x 35 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	150 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 27 mm
AWG	6 / 0

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

