

roule-bacs

force 300 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, hauteur de charge 140 mm, plateforme plein, plateforme en tôle lisse, avec rebord antichute, structure en acier, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage élastique



Numéro d'article: 146189

Plateau roulant

Force 300 kg

roule-bacs

- convient pour pour marchandises lourdes dans des bacs normalisés
- force 300 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- hauteur de charge 140 mm
- longueur x largeur 650 x 410 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme plein
- plateforme en tôle lisse, avec rebord antichute
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau de châssis	acier
type de rouleur	roule-bacs	gerbable	oui
charge	300 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

norme européenne	oui	pneumatique	élastique
convient pour (produit/matériau)	marchandises lourdes	roulement	roulement à billes
hauteur de charge	140 mm	Ø de roue	100 mm
longueur de plateau	600 mm	hauteur	150 mm
largeur de plateau	400 mm	longueur	650 mm
plateforme	plein	largeur	410 mm
matériau de plateforme	tôle lisse	Poids	7 kg
équipement de plateforme	rebord antichute		