

Rollcart kastwagen



draagvermogen 1000 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, met 4 lade(n), hoogte x lengte x breedte 920 x 1150 x 700 mm, met TPE-banden



Artikelnummer: 158110

Rollcart Tafel- en kastwagen

Draagvermogen 1000 kg


kastwagen

- draagvermogen 1000 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staal/houtconstructie
- met 4 lade(n)
- hoogte x lengte x breedte 920 x 1150 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	kastwagen	banden	TPE
draagvermogen	1000 kg	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	kogellager
breedte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
wagen uitrusting	4 laden	materiaal	staal/hout
materiaal platform	zeefdrukplaat	elektrisch geleidend	nee
oppervlak platform	antislip	schuifbeugel	1 stuks
platform uitvoering	Waterdicht	wielstand	rechthoekig
laden aantal	4 stuks	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	920 mm	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
etages aantal	2 stuks	norm	EN 1757-3 (rem)
lengte	1150 mm	gewicht	100 kg
breedte	700 mm		

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar