

Cascoo Roue encastrable



force 135 kg, avec bandage TPE,
diamètre 100 mm, moyeu avec
roulement à billes, longueur moyeu
40 mm, jante en polypropylène,
jante avec pare-fils

Numéro d'article: 243574



Roue encastrable

- force 135 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 100 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 40 mm
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	135 kg	pare-fils	oui
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	40 mm
Diamètre de roue	100 mm	Poids	0,402 kg

