

DIGITUS®

Câble de brassage Cat. 6, S/FTP (PIMF), sachet en plastique

Nouveau câble patch avec un connecteur mâle révisé ! Le manchon de protection anti-pli avec levier à cran empêche l'enchevêtrement de câble et protège en même temps le levier à cran contre le décrochage !

- **fiche mâle RJ45** : 2x RJ45, cat. 6
- **câble**: 4 x 2 AWG 27/7, Cat.6, paires torsadées, 100 Ohm, sans halogène
- **blindage du câble**: paires S/FTP en film métallique et tout l'entrelac blindé
- **gaine**: LSOH
- **impression sur le câble**: longueur du câble indiquée sur le manchon
- **affectation** : 1:1
- **robustesse**: connecteur moulé avec protection contre le pliage et la décharge de traction
- **prend en charge**: 1 Gigabit Ethernet et PoE
- testé selon la norme ISO / IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1
- **couleur câble**: bleu, gris (RAL 7044), vert, rouge, orange, noir, magenta, jaune, violet, blanc / **couleur fiche**: rouge
- dans un sachet en plastique

Exemples d'utilisation :

- excellent pour une utilisation dans les routeurs, commutateurs, serveurs et autres composants actifs ou passifs



Câble de brassage Cat. 6, S/FTP, blanc



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, bleu



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, gris



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, jaune



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, noir



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, orange



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, vert



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, violet

| Produit | Catégorie | blindage | Couleur du câble | Couleur de la douille | Longueur | Câble de brassage Cat.6, S/FTP, violet | | |
|-------------------|-----------|----------|------------------|-----------------------|----------|--|---------------------|----------|
| | | | | | | Classe de feux européenne | Numéro de fabricant | |
| Câble de brassage | Cat.6 | S/FTP | blanc | blanc | 0,25 m | | DK-1644-0025/WH | 11007756 |
| | | S/FTP | blanc | blanc | 0,5 m | | DK-1644-005/WH | 11007757 |
| | Cat.6 | S/FTP | blanc | blanc | 1,0 m | | DK-1644-010/WH | 11007759 |
| | | S/FTP | blanc | blanc | 2,0 m | | DK-1644-020/WH | 11007760 |
| | Cat.6 | S/FTP | blanc | blanc | 3,0 m | | DK-1644-030/WH | 11007762 |
| | | S/FTP | blanc | blanc | 5,0 m | | DK-1644-050/WH | 11007764 |
| | Cat.6 | S/FTP | blanc | blanc | 10,0 m | | DK-1644-100/WH | 11004526 |
| | | S/FTP | bleu | bleu | 0,25 m | | DK-1644-0025/B | 11004371 |
| | Cat.6 | S/FTP | bleu | bleu | 0,5 m | | DK-1644-005/B | 11004386 |
| | | S/FTP | bleu | bleu | 1,0 m | | DK-1644-010/B | 11004396 |
| | Cat.6 | S/FTP | bleu | bleu | 2,0 m | | DK-1644-020/B | 11004138 |
| | | S/FTP | bleu | bleu | 3,0 m | | DK-1644-030/B | 11004422 |
| | Cat.6 | S/FTP | bleu | bleu | 5,0 m | | DK-1644-050/B | 11004432 |
| | | S/FTP | bleu | bleu | 10,0 m | | DK-1644-100/B | 11004453 |

| Produit | Catégorie | blindage | Couleur du câble | Couleur de la douille | Longueur | Classe de feux européenne | Numéro de fabricant | Code |
|---------|-----------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | gris gris | gris gris | 0,25 m 0,5 m | | DK-1644-0025 DK-1644-005 | 11004370 11004385 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | gris gris | gris gris | 1,0 m 1,5 m | | DK-1644-010 DK-1644-015 | 11004395 11004656 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | gris gris | gris gris | 2,0 m 3,0 m | | DK-1644-020 DK-1644-030 | 11004405 11004421 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | gris gris | gris gris | 5,0 m 7,0 m | | DK-1644-050 DK-1644-070 | 11004431 11004443 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | gris gris | gris gris | 10,0 m 15,0 m | | DK-1644-100 DK-1644-150 | 11004143 11004139 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | gris gris | gris gris | 20,0 m 25,0 m | | DK-1644-200 DK-1644-250 | 11004145 11004469 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | gris jaune | gris jaune | 30,0 m 0,25 m | | DK-1644-300 DK-1644-0025/Y | 11004409 11004384 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | jaune jaune | jaune jaune | 0,5 m 1,0 m | | DK-1644-005/Y DK-1644-010/Y | 11004394 11004404 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | jaune jaune | jaune jaune | 2,0 m 3,0 m | | DK-1644-020/Y DK-1644-030/Y | 11004420 11004430 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | jaune jaune | jaune jaune | 5,0 m 10,0 m | | DK-1644-050/Y DK-1644-100/Y | 11004378 11004457 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | noir noir | noir noir | 0,25 m 0,5 m | | DK-1644-0025/BL DK-1644-005/BL | 11004372 11004146 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | noir noir | noir noir | 1,0 m 2,0 m | | DK-1644-010/BL DK-1644-020/BL | 11004397 11004406 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | noir noir | noir noir | 3,0 m 5,0 m | | DK-1644-030/BL DK-1644-050/BL | 11004377 11004137 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | noir noir | noir noir | 7,0 m 10,0 m | | DK-1644-070/BL DK-1644-100/BL | 11004448 11004454 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | orange orange | orange orange | 0,5 m 1,0 m | | DK-1644-005/OR DK-1644-010/OR | 11004390 11004401 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | rouge rouge | rouge rouge | 0,5 m 1,0 m | | DK-1644-005/R DK-1644-010/R | 11004391 11004214 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | rouge rouge | rouge rouge | 2,0 m 3,0 m | | DK-1644-020/R DK-1644-030/R | 11004417 11004427 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | rouge rouge | rouge rouge | 5,0 m 10,0 m | | DK-1644-050/R DK-1644-100/R | 11004437 11004455 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | vert vert | vert vert | 0,5 m 1,0 m | | DK-1644-005/G DK-1644-010/G | 11004388 11004140 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | vert vert | vert vert | 2,0 m 5,0 m | | DK-1644-020/G DK-1644-050/G | 11004148 11004434 |
| | Cat.6 | S/FTP S/FTP | vert violet | vert violet | 10,0 m 2,0 m | | DK-1644-100/G DK-1644-020/VI | 11004158 11004418 |