

boff Werkbank cubio

Höhe x Breite x Tiefe 740 - 1 140 x 2000 x 750 mm, Tischplatte aus Rotbuche geölt in Rotbuche, Traglast 1500 kg, Gestellausführung 4 Füße, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 126121



boff Werkbank cubio

Werkbank



- Höhe x Breite x Tiefe 740 - 1 140 x 2000 x 750 mm
- Platte Stärke x Breite x Tiefe 40 x 2000 x 750 mm
- Tischplatte aus Rotbuche geölt in Rotbuche
- Traglast 1500 kg
- Gestellausführung 4 Füße
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Werkbank Ausstattung	keine
Tischtyp	Werkbank	Material Platte	Rotbuche
Gestellausführung	4 Füße	Oberfläche Platte	geölt
Höhe	740-1140 mm	Farbe Platte	Rotbuche
Breite	2000 mm	Gestellform	4-Fußgestell
Tiefe	750 mm	Material Gestell	Stahl
Stärke Platte	40 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet

Breite Platte	2000 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Tiefe Platte	750 mm	fahrbar	nein
Traglast	1500 kg	Gewicht	64 kg
höhenverstellbar	ja		

Zubehör

126154		Seitenpanel für Werkbank, Höhe x Breite 692 x 610 mm, mit perfo-Lochung, in RAL5010 Enzianblau
126156		Seitenpanel für Werkbank, Höhe x Breite 692 x 610 mm, mit perfo-Lochung, in RAL7035 Lichtgrau
126157		Seitenpanel für Werkbank, Höhe x Breite 692 x 610 mm, mit perfo-Lochung, in RAL7016 Anthrazitgrau
126158		Seitenpanel für Werkbank, Höhe x Breite 692 x 610 mm, mit perfo-Lochung, in RAL3004 Purpurrot
126165		Ablageboden für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 2000 x 750 mm, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126169		Rückwandleiste für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 662 x 2000 x 24 mm, in lichtgrau
126170		Querstreben für Werkbank, Breite 2000 mm, 3-teilig, in RAL7035 Lichtgrau
126171		Ablageboden für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 2000 x 750 mm, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126221		Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 380 mm
126222		Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 500 mm
126223		Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 380 mm, mit Arretierungsfunktion
126225		Drehteller, Höhe x Durchmesser 20 x 500 mm, mit Arretierungsfunktion
126227		Abschluss für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Anbau hinten, Höhe x Breite x Tiefe 85 x 2000 x 15 mm, Aus Buche-Multiplex
126228		Abschluss für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Anbau seitlich, Höhe x Breite x Tiefe 85 x 15 x 750 mm, Aus Buche-Multiplex
126229		Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 16,5 x 175 x 175 mm, für Backenbreite 100 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel
126230		Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 22 x 215 x 215 mm, für Backenbreite 125 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel
126231		Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 24 x 225 x 225 mm, für Backenbreite 135 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel
126232		Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 260 x 260 mm, für Backenbreite 150 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel

126233		Drehteller, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 284 x 284 mm, für Backenbreite 175 mm, einfache Verstellung durch Kipp-Klemmhebel
126234		Höhenverstellgerät, Höhe 240 mm, für Backenbreite 100 mm, mit Gasdruckfeder