

## Lacont Gefahrstoffregal - Anbaufeld

geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe zur Lagerung unter Dach, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 635 mm, 4 Ebene(n) mit Gitterrost, unten 1 Ebene mit Auffangwanne, Nutzung beidseitig, Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 200517



## Lacont Gefahrstoffregal

### für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten

Gefahrstoffregal - Anbaufeld

- geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe zur Lagerung unter Dach
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 635 mm
- Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
- 4 Ebene(n) mit Gitterrost, unten 1 Ebene mit Auffangwanne
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannensboden 35 l
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Längstraversen und gesickte Tiefenriegel



- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe	Auffangwanne
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Gefahrstoffregal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Auffangvolumen Wannensboden	35 l
Regalfeld	Anbaufeld	Stabilität / Aussteifung / Verst	Längstraversen // Tiefenriegel
Lagerort	unter Dach	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Material Ständer	Stahl
geeignet für (Produkt/Material)	Kleingebinde	Material Gitterrost	Stahl
Höhe	2000 mm	Material	Stahl
Breite	1310 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	635 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Fachlast	200 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	1200 kg	Lagerebenen	5 Stück
Fachbreite	1300 mm	Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Fachtiefe	600 mm	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Gitterrost	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	65 kg

## Zubehör

200519







Gitterrostboden für Gefahrstoffregal, Breite x Tiefe 1300 x 600 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

200803



Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage