

bott

Pultschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1050 x 550 mm, Ausgestattet mit Böden, Schubladen, 1 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 232715



Pultschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1050 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Ausgestattet mit Böden, Schubladen
- Doppel-Flügeltür
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- 1 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- abschließbar
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung


Technische Details

Möbeltyp	Pult	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Pult	Schubladen Anzahl x Höhe	1x175 mm
Pulttyp	Pultschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1130 mm	Material	Stahl
Breite	1050 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	550 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Pult Ausstattung	Böden, Schubladen	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	fahrbar	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Oberfläche Boden	verzinkt
Traglast Fachboden	75 kg	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	1 Stück	Gewicht	64,673 kg
Schubladentraglast	75 kg		

Zubehör

233001		Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233005		Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233013		Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233016		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 1050 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233026		Pultaufsatz für Pultschrank, Für Schrankbreite 1050 mm, Höhe 130 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
233109		Rückwand, Für Pultschrank, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 1050 x 75 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
233110		Lochplattenrückwand, Für Pultschrank, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 1050 x 75 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
233449		Schubladeneinsatzset, mit 33 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
--------	---	---

217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen