



## MONTO® Sprossen-Gelenk-Universalleiter MultiMatic®






Flexible Gelenkleiter universell einsetzbar als Anlege-, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Zwei breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leicht verstaubar
- + Variante mit 4 x 3 Sprossen mit rutschhemmenden profilierten Plattform-Set (Größe 142 x 30 cm) bestehend aus zwei Stahlplatten ausgestattet



Technik-Clip ansehen



Sprossenanzahl			4 x 3 (incl.  )	4 x 4	
1		A bis ca.	m	4,40	5,50
		B ca.	m	2,40	3,50
		C ca.	m	3,55	4,70
		D ca.	m	3,45	4,50
2		A bis ca.	m	3,05	3,60
		B ca.	m	1,05	1,60
		C ca.	m	1,80	2,35
		D ca.	m	1,75	2,25
3		A bis ca.	m	2,95	-
		B ca.	m	0,95	-
		C ca.	m	1,00	-
		D ca.	m	0,95	-
Traversenbreite ca.			m	0,80	0,85
Produktgewicht ca.			kg	18,2	14,2
	Breite (B) ca.		m	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.		m	0,30	0,30
	Länge (L) ca.		m	1,00	1,30
Art.-No.				120687	120694

