



Maße in mm

13.10.1997

gezeichnet: K. Matthey

geprüft: *Schmidt*

Signallampe
10,5V 30/30W
Ba20d/26

Artikel-Nr.:
842366

100-1

Eigentum von
Property of

SPEZIALLAMPENFABRIK
DR. FISCHER GmbH

DIEZ/LAHN - DEUTSCHLAND

Zertifiziert ISO 9001 No. 09 100 5273

Messspannung:	10,5V							
Messposition	parallel zur Photozellenachse							
Lebensdauerposition	0 - 90°							
Ein-Ausschalt-Zyklus								
Einzelheiten	Eine Stunde altern bei Betriebsspannung; zum Messen 2 min. einbrennen							
Eigenschaft	Wert	[]	Tol.	Spezifikation	Typ	AQL	Instruktionen	
Leistung	30	W	±8%					
Spannung	10	V						
Lichtstrom (Nennm.)	390	lm	±10%					
Lichtausbeute	13,0	lm/W						
Lichtverlust								
mittlere Lebensdauer	8000	h						
Einzelebensdauer	4400	h	max. 2% Ausfall					
Überspannungstest	10	%						
Socket	Ba20d/26	/						
Sockelfestigkeit	2,0	Nm	min.					
Wust / 31.3.04								
Darstellung: Signallampe 10,5V 30/30W Ba20d/26			Artikel-Nr.: 842366		Dateiname: 842366.dwg		gez.: A.Friedrich	30.03.04
					Seite	100-2	gepr.:	
					Index	Datum		
					a		gepr.:	
					b			
c			[mm]					
Eigentum von: property of:			Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH Nikolaus-Otto-Straße D-65582 Diez/Lahn			Tel.: 06432/9131-0 Fax: 06432/62069 E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de		
zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001								