


Technische Daten

ES201G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung

Anzeigen



Technische Eigenschaften

B	19 mm
B1	28,6 mm
B2	13,5 mm
C	12 mm
d	12 mm
d1	27,2 mm
D	40 mm
G	M6x1
m	5 mm
r	0,6
S	6,5 mm
SW	3 mm

Produktleistung

C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,14 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	5,5 Nm