

DIGITUS®

Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF)

Neue Patchkabel mit einem überarbeiteten Stecker! Die Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen.

- **Stecker RJ45:** 2x RJ45, Kat. 6
- **Kabel:** 4 x 2 AWG 27/7, Kat.6, twisted pair, 100 Ohm, halogenfrei
- **Kabelschirmung:** S/FTP Paare in Metallfolie und gesamtgeflechtgeschirmt
- **Mantel:** LSOH
- **Kabelbedruckung:** Längenkennzeichnung auf den Hauben
- **Belegung:** 1:1
- **Robustheit:** Stecker umspritzt mit flexibler Knickschutztülle, Knickschutztülle mit Rasthebelschutz
- **Unterstützt:** 1 Gigabit Ethernet und PoE
- getestet nach dem ISO / IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1 Standard
- **Farbe Kabel:** blau, grau (RAL 7044), grün, rot, orange, schwarz, magenta, braun, gelb, violett, weiß / **Farbe Stecker:** rot
- im Polybag

Anwendungsbeispiele:

- hervorragend für die Benutzung in Routern, Switchen, Servern und anderen aktiven oder passiven Komponenten



Patchkabel Kat. 6, S/FTP, blau



Patchkabel Kat. 6, S/FTP, gelb



Patchkabel Kat. 6, S/FTP, grau



Patchkabel Kat. 6, S/FTP, grün



Patchkabel Kat. 6, S/FTP, magenta



Patchkabel Kat. 6, S/FTP, orange



Patchkabel Kat. 6, S/FTP, schwarz



Patchkabel Kat. 6, S/FTP, violett



Patchkabel Kat. 6, S/FTP, weiß

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel	Kat.6	S/FTP	blau	blau	0,25 m		DK-1644-0025/B	11004371
		S/FTP	blau	blau	0,5 m		DK-1644-005/B	11004386
	Kat.6	S/FTP	blau	blau	1,0 m		DK-1644-010/B	11004396
		S/FTP	blau	blau	2,0 m		DK-1644-020/B	11004138
	Kat.6	S/FTP	blau	blau	3,0 m		DK-1644-030/B	11004422
		S/FTP	blau	blau	5,0 m		DK-1644-050/B	11004432
	Kat.6	S/FTP	blau	blau	7,0 m		DK-1644-070/B	11004447
		S/FTP	blau	blau	10,0 m		DK-1644-100/B	11004453
	Kat.6	S/FTP	gelb	gelb	0,25 m		DK-1644-0025/Y	11004384
		S/FTP	gelb	gelb	0,5 m		DK-1644-005/Y	11004394
	Kat.6	S/FTP	gelb	gelb	1,0 m		DK-1644-010/Y	11004404
		S/FTP	gelb	gelb	2,0 m		DK-1644-020/Y	11004420
	Kat.6	S/FTP	gelb	gelb	3,0 m		DK-1644-030/Y	11004430
		S/FTP	gelb	gelb	5,0 m		DK-1644-050/Y	11004378
	Kat.6	S/FTP	gelb	gelb	10,0 m		DK-1644-100/Y	11004457
		S/FTP	grau	grau	0,25 m		DK-1644-0025	11004370
	Kat.6	S/FTP	grau	grau	0,5 m		DK-1644-005	11004385
		S/FTP	grau	grau	1,0 m		DK-1644-010	11004395

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
	Kat.6	S/FTP S/FTP	grau grau	grau grau	1,5 m 2,0 m		DK-1644-015 DK-1644-020	11004656 11004405
	Kat.6	S/FTP S/FTP	grau grau	grau grau	3,0 m 5,0 m		DK-1644-030 DK-1644-050	11004421 11004431
	Kat.6	S/FTP S/FTP	grau grau	grau grau	7,0 m 10,0 m		DK-1644-070 DK-1644-100	11004443 11004143
	Kat.6	S/FTP S/FTP	grau grau	grau grau	15,0 m 20,0 m		DK-1644-150 DK-1644-200	11004139 11004145
	Kat.6	S/FTP S/FTP	grau grau	grau grau	25,0 m 30,0 m		DK-1644-250 DK-1644-300	11004469 11004409
	Kat.6	S/FTP S/FTP	grün grün	grün grün	0,5 m 1,0 m		DK-1644-005/G DK-1644-010/G	11004388 11004140
	Kat.6	S/FTP S/FTP	grün grün	grün grün	2,0 m 5,0 m		DK-1644-020/G DK-1644-050/G	11004148 11004434
	Kat.6	S/FTP S/FTP	grün magenta	grün magenta	10,0 m 2,0 m		DK-1644-100/G DK-1644-020/MG	11004158 11004408
	Kat.6	S/FTP S/FTP	orange orange	orange orange	0,5 m 1,0 m		DK-1644-005/OR DK-1644-010/OR	11004390 11004401
	Kat.6	S/FTP S/FTP	rot rot	rot rot	0,5 m 1,0 m		DK-1644-005/R DK-1644-010/R	11004391 11004214
	Kat.6	S/FTP S/FTP	rot rot	rot rot	2,0 m 3,0 m		DK-1644-020/R DK-1644-030/R	11004417 11004427
	Kat.6	S/FTP S/FTP	rot rot	rot rot	5,0 m 10,0 m		DK-1644-050/R DK-1644-100/R	11004437 11004455
	Kat.6	S/FTP S/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	0,25 m 0,5 m		DK-1644-0025/BL DK-1644-005/BL	11004372 11004146
	Kat.6	S/FTP S/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	1,0 m 2,0 m		DK-1644-010/BL DK-1644-020/BL	11004397 11004406
	Kat.6	S/FTP S/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	3,0 m 5,0 m		DK-1644-030/BL DK-1644-050/BL	11004377 11004137
	Kat.6	S/FTP S/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	7,0 m 10,0 m		DK-1644-070/BL DK-1644-100/BL	11004448 11004454
	Kat.6	S/FTP S/FTP	violett weiß	violett weiß	2,0 m 0,25 m		DK-1644-020/VI DK-1644-0025/WH	11004418 11007756
	Kat.6	S/FTP S/FTP	weiß weiß	weiß weiß	0,5 m 1,0 m		DK-1644-005/WH DK-1644-010/WH	11007757 11007759
	Kat.6	S/FTP S/FTP	weiß weiß	weiß weiß	2,0 m 3,0 m		DK-1644-020/WH DK-1644-030/WH	11007760 11007762
	Kat.6	S/FTP S/FTP	weiß weiß	weiß weiß	5,0 m 10,0 m		DK-1644-050/WH DK-1644-100/WH	11007764 11004526