

Hymer échafaudage roulant 8373

hauteur de portée 3,4 m, hauteur d'échafaudage 2,64 m, 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage, hauteur 1,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2950 x 1300 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239922



HYMER



échafaudage roulant

- hauteur de portée 3,4 m
- hauteur d'échafaudage 2,64 m
- 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage
- hauteur 1,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2950 x 1300 mm
- 2 x 8 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique
- rehausse avec décalage en hauteur possible
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- Force max. 150 kg/m²
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- groupe d'échafaudages 2
- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie

- poids 132,7 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage		150 kg/m ²
type d'échafaudage	échafaudage roulant	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité
matériau échafaudage	aluminium	fonction échafaudage	rehausse avec décalage en hauteur possible
hauteur d'échafaudage	2,64 m	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique
hauteur	1,4 m	groupe d'échafaudage	2
	3,4 m	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
nombre de mezzanines modulaires	1	roulant	oui
largeur de mezzanine modulaire	2950 mm	rambardes	oui
profondeur de mezzanine modulair	1300 mm	norme	selon DIN EN 1004
nombre d'échelons	2 x 8	garantie	10 années
passages	1 trappe de passage	Poids	132,7 kg
soubassement	4 roulettes pivotantes à hauteur réglable		