

Cascoo Roue encastrable



force 70 kg, avec bandage TPE,
diamètre 100 mm, moyeu avec
roulement à billes, longueur moyeu
36 mm, jante en polypropylène

Numéro d'article: 243632



Roue encastrable

- force 70 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 100 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 36 mm
- jante en polypropylène

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à billes
modèle	Roue	conducteur d'électricité	oui
charge	70 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	longueur de moyeu	36 mm
Ø de roue	100 mm	Poids	0,22 kg

