


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 5392 Kastwagen



Profielstalen constructie met duwbeugel. Kopwanden, zijwanden en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed, compleet gelast, gepoedercoat. Met dubbele vleugeldeuren van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijde. Met spanjoetsluiting met zwenkhandel en cilinderslot. 1 Vaste en 4 losse etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	750
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	680
Etagehoogten (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Draagvermogen etage (kg)	90
Totale lengte (mm)	1170
Totale breedte (mm)	745
Totale hoogte (mm)	1792
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	Drahtgitter mit Treibriegelverschluss
Gewicht (kg)	144
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976013176