

fetra handtrekwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1060 x 600 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouw geen opbouwconstructies,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 4 wielen, wielen met
lucht-banden



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 158799

fetra Handtrekwagen

handtrekwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1060 x 600 mm
- hoogte x lengte x breedte 1192 x 1272 x 609 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw geen opbouwconstructies
- draaischemelbesturing
- schardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep met softgrip-bekleding
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak platform	antislip
type wagen	handtrekwagen	platform uitvoering	Waterdicht
draagvermogen	500 kg	wagen uitrusting	excl. uitrusting
constructies	geen opbouwconstructies	wielen aantal/soort	4 wielen
lengte laadvlak	1060 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	600 mm	wiellager	wiellager
materiaal	staal/hout	wielstand	rechthoekig
hoogte	1192 mm	type rem	automatische rem
sturing	draaischemelbesturing	rem functie	werkt op de voorwielen
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	oppervlak onderstel	m. poedercoating
veiligheidsgreep	ja	kleur	briljantblauw // RAL5007
lengte	1272 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	609 mm	garantie	10 jaar
euronorm	nee	gewicht	359 kg
materiaal platform	zeefdrukplaat		