

Hymer verrijdbare treden- platformladder 8226

trap eenzijdig, 4 verstevigde, sterk geprofileerde treden (incl. bordes), standhoogte 0,93 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 1,7 m, van aluminium

Artikelnummer: 231308



HYMER



verrijdbare treden-platformladder

- Geschikt voor industrie- en bouwbranche
- trap eenzijdig
- 4 verstevigde, sterk geprofileerde treden (incl. bordes)
- standhoogte 0,93 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,7 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
- uitgerust met bak, uitsparing voor gereedschap en emmerhaak
- bak van aluminium
- 4 geveerde wielen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium









- opgesteld hoogte x breedte 1550 x 480 mm
- gewicht 8,8 kg
- conform EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	platformladder	in-/uitklapbaar	ja
laddertype	verrijdbare treden- platformladder	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
geschikt voor (branches)	industrie- en bouwbranche	verrijdbaar	ja
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	afgekant
gebruik	eezijdig	veiligheidsuitrusting ladder	starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
lengte paal	1,7 m	ladder uitvoering	tweedelig
standhoogte	0,93 m	ladder uitrusting	bak, uitsparing voor gereedschap en emmerhaak
breedte sokkel	250 mm	opbergbak	ja
diepte sokkel	250 mm	materiaal bak	aluminium
	2,93 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	4	onderbouw	4 geveerde wielen
type trede/sport	verstevigde, sterk geprofileerde treden	norm	EN 131
diepte trede	80 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
hoogte	1550 mm	garantie	10 jaar
breedte	480 mm	gewicht	8,8 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE

