

Cascoo roulette pivotante

force 110 kg, avec bandage TPE,
diamètre 125 mm, moyeu avec
roulement à billes, longueur moyeu
32 mm, jante en polypropylène,
fixation avec panneau

Numéro d'article: 243628



roulette pivotante

- force 110 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 32 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en plastique
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 61,5/56x51,5/46,5 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	roulement à billes
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette pivotante	matériau de boîtier	plastique
charge	110 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	32 mm
Diamètre de roue	125 mm	distance trou de vis	61,5/56x51,5/46,5 mm

matériau de jante polypropylène

Poids 0,55 kg