

stumpf afvalverzamelaar

niet-brandbaar, Inhoud 1 x 45 l,
hoogte x breedte x diepte 650 x 380
x 320 mm, romp van staal met slag-
en krasvaste poedercoating in
RAL7016 antracietgrijs, deksel van
staal in groen, onderbouw 2
voorwielen

Artikelnummer: 504176



stumpf Afvalverzamelaar



afvalverzamelaar

- legbord
- niet-brandbaar
- Inhoud 1 x 45 l
- hoogte x breedte x diepte 650 x 380 x 320 mm
- met klep
- zelfsluitend
- kop afneembaar
- Eenvoudig te legen via hoofdedeelte
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- deksel van staal in groen
- onderbouw 2 voorwielen
- getest conform DIN 4102 BK A1
- 5 jaar garantie

Technische details

verwijdermiddel	afvalverzamelaar	afdak	nee
plaats van toepassing	binnen	kleur deksel	groen
opstelling	legbord	materiaal romp	staal
inhoud	45 l	oppervlak romp	m. poedercoating
verzameleenheid	1 stuks	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
hoogte	650 mm	materiaal deksel	staal
breedte	380 mm	leging via	hoofdgedeelte
diepte	320 mm	stapelbaar	nee
brandveiligheid	niet-brandbaar	onderbouw	2 voorwielen
binnenbak	nee	vorm	hoekig
verrijdbaar	ja	garantie	5 jaar
plafond	ja	norm	DIN 4102 BK A1 (getest)
type deksel	klep	gewicht	21 kg
deksel functie	zelfsluitend		

Gerelateerde Producten

204819		stickerset voor afvalverzamelaar, glas, papier, kunststof, metaal, bioafval en restafval
500482		vuilniszak, inhoud 35 l, van kunststof

Dit past ook bij ...

468501		drilapparaat, voor Vuilniszak
501813		aluminium bakwagen, draagvermogen 200 kg, inhoud 430 l, hoogte x lengte x breedte 835 x 1130 x 630 mm, met massief rubber-banden
505173		presentatiehoes, DIN A3 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
526031		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, frame van metaal/kunststof in rood/zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel