

Kabelstrop

4 strengen, draagvermogen 0 - 45° /
45 - 60° 2100 / 1500 kg, nuttige
lengte 1 m, kabel-Ø 10 mm, met
ooghaak

Artikelnummer: 505066



Kabelstrop

met 4 strengen

kabelstrop

- 4 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 2100 / 1500 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 10 mm
- met ooghaak
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

Technische details

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| hijswerktuig | aanslagmiddel | aantal bundels | 4 stuks |
| aanslagmiddel | kabelstrop | haaktype | ooghaak |
| draagvermogen (enkelvoudig direc | 2100 kg | kabel-Ø | 10 mm |
| draagvermogen 0-45° | 2100 kg | materiaal | staal |
| draagvermogen 45-60° | 1500 kg | norm | DIN EN 13414-1 // |

| | | |
|----------------|-----|-------------------|
| | | aanbevelingen FSA |
| nuttige lengte | 1 m | gewicht 7,03 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 505076 | · | extra lengte voor kabelstrop, draagvermogen 2100 kg, 4 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
|--------|---|---|