

# Datenblatt

## Flex Iso-Rohr WPM

Biegsames Kunststoffpanzer-Leerrohr aus PVC-U; mittlerer Druckfestigkeit; leichte Verlegung bei sehr engen Radien.



**Klassifizierung:** 33212

### Anwendungsbereich:

Für alle Auf-, Im- und Unterputzinstallationen geeignet sowie für Hohlwandinstallationen in Zwischendecken oder für leichte Betonarbeiten ohne Bewehrung.

**Werkstoff:** PVC-U

**Farbe:** ähnlich RAL 7037 grau

### Normen:

DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1),  
DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22),  
DIN EN 60423

### Produkteigenschaften:

- Druckfestigkeit: mittel, 750 N / 5cm
- Schlagfestigkeit: mittel, 2,0 kg / 100 mm
- temperaturbeständig von -5 bis +60°C
- Biegeverhalten: biegsam, nach DIN EN 61386-22
- flammwidrig und selbstverlöschend
- hochflexibel
- korrosionsfest

Artikelnr. Art-No.	Type Type	Außen ø* OD	Innen ø ID	Paletteninhalt meter/pal	Ringinhalt meter/roll	Gewicht pro Ring weight/ roll	Biegeradius ≥ Radius
703.320	20	20,0 mm	14,4 mm	1.000 m	50 m	3,3 kg	80 mm
703.325	25	25,0 mm	18,5 mm	600 m	50 m	4,8 kg	100mm
703.332	32	32,0 mm	24,6 mm	400 m	25 m	3,3 kg	130 mm
703.340	40	40,0 mm	32,2 mm	300 m	25 m	4,3 kg	170 mm

\*Fertigungsbedingte Maßtoleranz nach DIN EN 60423