



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt- oder Komponententyp	Kühlgerät
Montagetyp	Seite
Installationstyp	Außeneinsatz
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
Anzahl der Netzphasen	1 Phase
Kühlleistung	380 W 50/60 Hz L35-L35 240 W 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	460 mm
Breite	285 mm
Tiefe	180 mm
[In] Bemessungsstrom	1,6 A
Einschaltstrom	6 A
Leistungsaufnahme in W	440 W bei 50/60 Hz, L35-L35 490 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	1,4
Kontrolltyp	Mechanisch
Temperatureinstellungsbereich	20...55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	20...46 °C im Schrank: 55 °C Maximum: -20...55 °C außerhalb des Schanks:
Schallpegel	61 dB entspricht EN/ISO 3746
Druck	26 bar
Durchflussmenge	Innere Beschaltung: 280 m3/h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 280 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	17 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (0,13 kg)
Art des Filters	Optional, externer Stromkreisfilter
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 4 A Kurzschlusschutz (magnetisch):
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60204-1 EN 378
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,0 cm
VPE 1 Breite	28,5 cm
VPE 1 Länge	46,0 cm
VPE 1 Gewicht	17,0 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	142,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	293,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------