



8484 HYMER ProTect+

Eigenschaften

- Komfortable Leiterinnenbreite von 500 mm.
- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Bequeme, komfortable Sprossen mit 50 mm Sprossentiefe.
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Geräumige Plattform 600×425 mm.
- Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten.
- Komfortabler Zugang durch selbstschließende Sicherheitstüre.
- Geländerhöhe über Plattform 1.000 mm.
- Mit Rollen (Ø 150 mm) zum komfortablen Verfahren der Leiter.
- Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung.

Highlights

- Ideal geeignet für Wartungs- und Montagearbeiten.
- Die erste erweiterbare Plattformleiter.
- Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar.
- Geräumige, funktionale Ablageschale, in zwei Höhen montierbar.



8484 HYMER ProTect+

SPROSSENZAHL INKL. PLATTFORM	3-5	5-8	6-10
HOLM (CA. MM)	60	60	60
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	45	45	45
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	2.06	2.36	2.61
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	2.31	3.06	3.56
STANDHÖHE MIN. (CA. M)	0.86	1.15	1.39
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	1.09	1.77	2.24
ARBEITSHÖHE MIN. (CA. M)	2.36	2.65	2.89
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.59	3.27	3.74
REICHHÖHE MIN. (CA. M)	2.86	3.15	3.39
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	3.09	3.77	4.24
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.90-2.13	2.20-2.81	2.43-3.29
GESAMTBREITE (CA. MM)	1775-1975	1925-2410	2110-2780
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1.50/1.64	1.69/2.28	1.87/2.65
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.43	0.43	0.43
ZUSAMMENGEKLAPPT LxBxH (CA. M)	2.30x0.70x0.32	2.59x0.70x0.32	2.85x0.70x0.32
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	25.4	30.4	33
GEWICHT (CA. KG)	25.4	30.4	33
BEST.-NR.	848405	848408	848410