


8773

Fahrgerüst mit Ausleger




NEU

Das neue flexible Sicherheitskraftpaket: optionaler Aufbau mit Höhenversatz, beispielsweise in Treppenstellung. Geräumige Bühnen mit rutschsicherem Belag und manuellen Sicherheitshaken – kein unbeabsichtigtes Einrasten während des Auf- und Abbaus. Mit vier höhenverstellbaren Lenkrollen.

Merkmale:

- Arbeitsbühne: 2,45x1,30 m
- Lenkrollen: Ø 200 mm



Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Ballastierung

Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	40	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40	30 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	170 ⁽²⁾	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Best.-Nr.	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313
Preis ohne MwSt. €	2.096,00	2.508,00	4.241,00	4.618,00	5.683,00	6.060,00	7.125,00	7.502,00	8.567,00	8.944,00	10.009,00

⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

⁽²⁾ Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 19.

Einzelteile und Stückliste sind in der Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Seite 67 zu finden. | [Hier klicken.](#)