



Akku Kombi-Tacker & Nagler 53-13EL, 12 V

Kombi: Tacker und Nagler in Einem, Nutzung von beiden Funktionen ohne Einstellung vornehmen zu müssen

- es wird keine Ladestation benötigt - das Ladekabel wird direkt in den Akku gesteckt
- Material: Stahl (Arbeitsteile und Treiber), mit Griff und Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Heftungsart: Tackern, Nageln
- Befüllungsart Klammernmagazin: Unterlademechanik
- mit integriertem 12V Lithium-Ionen-Akku
- schnurlos und leicht
- Akku wird durch Ladekabel aufgeladen
- Sicherheitskontaktnase für Einzel- & Dauerschlagfunktion
- mit Gürtelhaken
- mit LED-Anzeige (grün wenn Akku voll / rot wenn Akku leer)
- mit LED-Licht für präzises Heften und Nageln
- mit Klammern-Vorratsanzeige
- Kapazität Klammernmagazin: 140 Stück
- Kapazität Nägel: 85 Stück
- Maße: (B)50 x (T)180 x (H)150 mm
- Gewicht: 1.333 g
- passende Heftklammern: 53/6-13 mm und 13/6-12 mm
- passende Nägel: 180/10 mm und 18G/10 mm
- **Lieferumfang:** Akku Kombi-Tacker & Nagler, Neopren-Aufbewahrungstasche, Ladekabel (GB) mit einem zusätzlichen Eurosteckeradapter, 200 x Heftklammern 53/8 mm und 200 x Heftklammern 13/6

Anwendungsbeispiele:

- für häufigen Gebrauch, da sehr leicht, aber kraftvoll
- ideal für Polsterarbeiten und Dekorationen mit verschiedenen Stoffen
- zum Anbringen von Leinwänden, Leder, Postern, Netzen, Zierleisten, Rahmen usw.
- größte Flexibilität in der Anwendung - auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist

für wen geeignet:

- für Installateure
- für Heimwerker
- für Teppichleger und Raumausstatter



Akku-Tacker 53-13EL



Ladekabel mit Eurosteckeradapter



Neopren-Tragetasche



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Akku-Tacker 53-13EL	orange		1565	65900077