


Technisch specificatieblad

Koppelplaat 110

Art.-Nr. 6216548



Koppelplaat als buitenverbinding voor de verbinding van kabelladders en hulpstukken met een zijhoogte van 110 mm en doorlopende zijkantperforatie.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	De doorverbinding voor de potentiaalvereffening wordt door de schroefverbinding gegarandeerd
------------------------------	--

Stamgegevens

Bestelnr.	6216548
Type	LVG 110 FT
Omschrijving 1	Koppelplaat
Omschrijving 2	voor kabelladder
Dimensie	114x250
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopenheid	10,00 Stuk
Gewicht	53,70 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Koppelplaat 110

Art.-Nr. 6216548



Technische gegevens



Zijhoogte	110,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Afmetingen	114x250 mm
Uitvoering	Verbinder
Plaatdikte	1,50 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input checked="" type="checkbox"/>
Scharnierverbinder horizontaal	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder verticaal	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Verbindingstype	Schroefverbinder