

VARIOfit diable pour caisses

force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 300 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 202882



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diable pour caisses

Modèle extra haut

diable pour caisses




- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 250 mm
- hauteur x largeur 1600 x 570 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes

- 12 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
type de diabie de manutention	diabie pour caisses	roulement	roulement à billes
charge	250 kg	matériau de poignée	plastique
largeur de pelle	300 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	250 mm	matériau de jante	plastique
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1600 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	570 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	garantie	12 années
rabattable	non	Poids	24 kg
patins pour escaliers	non		

Accessoires

202870		Lisses support pour diabie d'empilage, à accrocher, en acier
500327		Poignées pour diabie d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique
521537		bandage increvable, pour diabie de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm