

Kappes armoire à plaques perforées pour charges lourdes

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 4 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522660



Kappes Armoire pour charges lourdes RasterPlan®

avec cloison de séparation médiane

armoire à plaques perforées pour charges lourdes


- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier, soudé
- porte battante perforée
- portes à double paroi
- coins avec brasages durs
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x175 mm
- force par tiroir 110 kg





- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- à cloison de séparation médiane
- à gauche 3 tablettes et 2 tiroirs
- à droite 3 tablettes et 2 tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques




| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| type de meuble | armoire | surface de face avant | finition peinture époxy |
| type d'armoire | armoire pour charges lourdes | système de fermeture | serrure à cylindre |
| type de porte | porte battante perforée | soubassement | socle |
| hauteur | 1950 mm | matériau | acier |
| largeur | 1000 mm | charge tablette | 80 kg |
| profondeur | 600 mm | matériau de finition | soudé |
| équipement armoire | tablettes, tiroirs | tablette réglable au pas | 25 mm |
| type tablette/niveau | tablette en acier | tiroir réglable en hauteur | 25 mm |
| nombre de tablettes/niveaux | 6 pièce | surface de tablette | galvanisé |
| nombre de tiroirs | 4 pièce | verrouillable | oui |
| nombre x hauteur tiroirs | 4x175 mm | cloison de séparation médiane | oui |
| capacité de charge de tiroir | 110 kg | glissière | rail télescopique |
| extension tiroir | 100 % | extension | 100 % |
| glissière tiroir | rail télescopique | poignée | poignée tournante |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | roulant | non |
| couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 | Poids | 169 kg |
| surface de corps | finition peinture époxy | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 522554 |  | Tablette couliss. pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522555 | · | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair |
| 522556 | · | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane |
| 522557 | · | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair |
| 522558 | · | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane |
| 522559 | · | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair |
| 522560 | · | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane |
| 522564 | · | blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

| | | |
|--------|---|---|
| 522565 |  | Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes |
| 522621 | • | plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair |
| 522622 | • | plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair |
| 522677 | • | tablette en acier pour armoire pour charges lourdes, largeur 500 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522686 |  | kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522687 |  | kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur 125 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522688 |  | kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 175 mm, hauteur 175 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |