

Productinformatie

99 00 220 K12

Moniertang

(rabitz- en vlechtertang)

DIN ISO 9242

- Met 12 mm smalle kop, speciaal voor het leggen van tegels
- Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop
- Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	99 00 220 K12
EAN	4003773027812
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
gewicht	305 g
Afmetingen	220 x 44 x 13 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,4 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,6 mm
Meslengte mm	12,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



