

Lacont PE-opvangbak

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 710 x
1700 x 1700 mm, Gemaakt met
rooster van polyethyleen in zwart

Artikelnummer: 159943



Lacont Opvangbak

voor IBC

PE-opvangbak

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 710 x 1700 x 1700 mm
- van polyethyleen in zwart
- Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	zwart
type opvangbak	PE-opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	1000 l	materiaal rooster	polyethyleen
capaciteit	1 x IBC	kleur rooster	zwart
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	ja
hoogte	710 mm	stapelbaar	nee
breedte	1700 mm	verrijdbaar	nee
diepte	1700 mm	gewicht	86 kg
materiaal	polyethyleen		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525756		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm