

Rollcart vatenkieper

voor 1 x 200 liter vat, volume olieopvangbak 208 l, vatensteun met roller, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, hoogte x lengte x breedte 650 x 1450 x 720 mm, met polyamide-banden

Artikelnummer: 402038



Rollcart Vatenkantelaar met olie-opvangbak met 208 liter inhoud

vatenkieper

- voor 1 x 200 liter vat
- volume olieopvangbak 208 l
- vatensteun met roller
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 650 x 1450 x 720 mm
- 2 wielen en 2 zwenkwielen
- met polyamide-banden
- wielnaaf met wiellager
- zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 wielen en 2 zwenkwielen
type kar	vatenkieper	banden	polyamide
capaciteit	1 x 200 liter vat	wiellager	wiellager
steekwagen uitvoering	met olieopvangbak 208 l	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
opvangvolume	208 l	trapslede	nee
materiaal	staal	veiligheidsgreep	nee
hoogte	650 mm	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1450 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	720 mm	garantie	5 jaar
vatensteun	roller	gewicht	79 kg
in-/uitklapbaar	nee		

Gerelateerde Producten

402039



hijsslang voor vatenkieper, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Dit past ook bij ...

144744



gasflessenkast, voor 10 x 11 kg gasflessen of 4 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 860 x 720 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

201077



vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

206148



vatpomp, voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging, dompelbuis lengte 920 mm

407817



opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag