

**Socket BA 9s, LED superhell, weiß, 24 V****1.90.690.345/0000****Elektrische Kennwerte LED**

Max. zulässiger Strom, $I_F$	15 mA
LED typ. Wellenlänge	621
Durchlass-Spannung typ. $U_F$ bei $I_F$	24
LED Durchbruchspannung $U_R$ bei $I_F$	24
Lichtstärke	600

**Sonstige Angaben**

Socket	BA 15d
Farbe	weiß
Arbeitstemperatur min.	-30 °C
Arbeitstemperatur max.	+75 °C
ROHS konform	ja
REACH konform	ja