


LED Spot R111/ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620lm 927 24D Bridge

Artikelnummer: 145703

BAI LED Spot AR111/ES111 G53 12V 9W (75W) 620lm Dimbaar 2700K CRI90 24° Anti-Verblindingsbrug 66x111mm LED-Lamp

Deze R111/ES111 spot, met zijn Anti-Verblindingsbrug, vervangt bijna alle halogeen versies door een G53 lampvoet en is verkrijgbaar in 24 en 40 graden. Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145703
Merk	Bailey
Product Series	BaiSpot LED LV
Product Type	R111 Bridge

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	9
Min. aantal schakelcycli	30000
Energie-efficiëntieklasse	G
Lampaanduiding	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	66
Diameter [mm]	111
Dimbaar	Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	24 - 24
Kleur behuizing	Zwart
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Kleur	Wit
Voet	G53
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitvoering glas/afdekking	Geen
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Reflector
Kleurweergave-index	90-100
Lichtsterkte [cd]	1240
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	68
Lichtstroom [lm]	620 - 620
Spanningstype	AC/DC
Lampvermogen [W]	9 - 9
Vermogensfactor	0.9
Nom. stroom [mA]	880 - 880
Nom. spanning [V]	12 - 12

Alternatieve artikelen



143849

LED WarmDim AR111
G53 12V 9W 25D
927-918

145704

LED Spot R111/ES111
G53 12V DIM 9W
(75W) 620lm 927 40D
Bridge