

**Artikelnummer:** 773-494  
**Produktbeschreibung:** Ex e II-Verbindungs-dosenklemme; 4-Leiter-Klemme; für Ex e II-Anwendungen geeignet; Steckklemm-Anschluss



Verpackungseinheit 1000 10\*100 Stück

Produktgruppe	7 (INSTALLATIONSTECHNIK)
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,75 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	18 AWG
Querschnitt bis [AWG]	14 AWG
Leiterart	e
Anschluss-technik	Steckklemm-Anschluss
Bemessungsspannung EN	550 V
Nennstrom	24 A
Gewicht	2,427 g
Farbe	lichtgrau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Polzahl	4
Höhe [mm]	13,1 mm
Höhe [inch]	0,516 in
Breite [mm]	13 mm
Breite [inch]	0,512 in
Tiefe [mm]	19,5 mm
Tiefe [inch]	0,768 in
Abisolierlänge von [mm]	12 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,47 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
773-494	AEX	E185892	300/600	20/5	18-12
773-494	DEMKO	DEMKO03ATEX131845 U	550	24	2,5

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten