

PAVOY

armoire à portes battantes pour charges lourdes

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1470 x 630 mm, 8 niveaux avec tablette en acier, Avec cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 142284



PAVOY Armoire pour charges lourdes Basis

avec cloison de séparation médiane

armoire à portes battantes pour charges lourdes

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1470 x 630 mm
- force par plateau 120 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- En acier
- 8 niveau(x) avec tablette en acier
- Avec cloison de séparation médiane
- réglable par pas de 25 mm
- double porte battante
- portes à fleur
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire pour charges lourdes	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	double porte battante	soubassement	sans
hauteur	1950 mm	matériau	acier
largeur	1470 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
profondeur	630 mm	tablette réglable au pas	25 mm
équipement armoire	tablettes	couleur de la tablette	comme couleur du corps
nombre de tablettes/niveaux	8 pièce	surface de tablette	finition peinture époxy
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	oui
charge tablette	120 kg	angle d'ouverture de porte	180 °
couleur du corps	gris clair // RAL7035	poignée	poignée tournante
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	certification	GS // TÜV
surface de face avant	finition peinture époxy	garantie	10 années
exécution porte	à fleur	Poids	193 kg
verrouillable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE